

**metabo****Lijadora recta de batería sin batería, Tipo: GVB18LTXBL****Datos de pedido**

Número de pedido	077272 GVB18LTXBL
GTIN	4061792247307
Clase de artículo	03D

**Descripción****Ejecución:**

Las lijadoras rectas de Metabo® se encuentran entre las máquinas más delgadas y compactas del mercado. Los potentes motores de las lijadoras rectas de batería y con cable ofrecen la máxima productividad con alta precisión en todas las aplicaciones.

Lijadora rectas de batería con un número de revoluciones alto (y variable) para aplicaciones de rectificado pesado, incluso en lugares reducidos.

- **Protección contra re arranque: evita el arranque involuntario después del cambio de batería.**
- **Bloqueo de eje para facilitar el cambio de herramientas.**

**Ventaja:**

**100 % de compatibilidad de las baterías, ahora también entre fabricantes.**

Todos los dispositivos de 18 V y baterías de los socios CAS son 100 % compatibles entre sí. CAS significa Cordless Alliance System.

**Suministro:**

**Sin batería y cargador**, incluye pinzas de sujeción de 6 mm, tapón de goma, filtro antipolvo, llave de boca.

**Nota:**

Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.º 073870 – 073890.

**Descripción técnica**

Cantidad de baterías contenidas	0
---------------------------------	---

Ø máximo pinza portapieza	6 mm
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Tipo CAS 18 V
Intervalo de revoluciones	8000 - 28000 min <sup>-1</sup>
Preselección electrónica de la velocidad de giro	s&iacute;
Tensión de batería	18 V
Peso	1,4 kg
Quality Dress	GVB18LTXBL11-28
Suministro de energía	a batería
Tipo de producto	Lijadora recta