



Soporte con depósito "Insider Stubby" con puntas de 1/4 pulgada con imán, Longitud de varilla: 10mm



Datos de pedido

Número de pedido	676667 10
GTIN	7610733264681
Clase de artículo	63E

Descripción

Ejecución:

Mango "multicraft" con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel, que permite transmitir sin problemas el par de giro necesario, incluso con las manos húmedas o aceitosas. Cargador deslizante con bloqueo final. Asiento con potente imán permanente.

Mango con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel.

Mango "Insider" y **cargador deslizante con bloqueo final**. Asiento con potente imán permanente.

Idóneo para:

Puntas de 1/4 pulgada con mango C 6,3.

Contenido:

1 punta de cada uno:

para ranura n.º 675300 tam. 5,5.

para Phillips n.º 675281 tam. 1/25; 2/25.

para Torx® interior n.º 675295 tam. TX15; TX20; TX25.

Descripción técnica

Perfil de salida	Destornillador ranura
Perfil de salida	Destornillador ranura
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Longitud total	65 mm

Longitud de cuchilla cortante	10 mm
Asiento para puntas	D 6,3
Caperuza giratoria	no
con mango de carraca	no
Tipo de producto	Herramienta de puntas

Accesorios

Punta de precisión para ranura, 1/4 pulgada C 6,3 Anchura de filo 5,5 mm	675300 5,5
Punta de precisión para Phillips, 1/4 pulgada C 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 1/25 mm	675281 1/25
Punta de precisión para Phillips, 1/4 pulgada C 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 2/25 mm	675281 2/25
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Torx® TX15	675295 TX15
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Torx® TX20	675295 TX20
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Torx® TX25	675295 TX25