


Garant**Juego de llaves de boca/estrella de carraca, Cantidad de herramientas: 7****Datos de pedido**

Número de pedido	952319 7
GTIN	4067263886389
Clase de artículo	91A

Descripción**Ejecución:**

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. **La capa de cubierta es de color antracita**, la inferior **de color gris como contraste de color** señala la falta de herramientas.

Suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 952319: 1 ud.

Llave de boca/llave estrella de carraca GARANT n.º 614812 tam. 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16: 1 ud. cada

Descripción técnica

Profundidad en G	10
Profundidad	250 mm
Ejecución	con llave (llave combinada anular y de boca)
Cantidad de herramientas	7
Anchura	150 mm
Anchura en G	6
Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm

Grado de llenado de un cajón en G	6x10
Tipo de producto	Inserto de espuma rígida

Accesorios

Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 952319	952001 952319
Llave de boca / llave estrella de carracacon cabezal basculante Ancho de llave 8 mm	614812 8
Llave de boca / llave estrella de carracacon cabezal basculante Ancho de llave 9 mm	614812 9
Llave de boca / llave estrella de carracacon cabezal basculante Ancho de llave 10 mm	614812 10
Llave de boca / llave estrella de carracacon cabezal basculante Ancho de llave 11 mm	614812 11
Llave de boca / llave estrella de carracacon cabezal basculante Ancho de llave 13 mm	614812 13
Llave de boca / llave estrella de carracacon cabezal basculante Ancho de llave 14 mm	614812 14
Llave de boca / llave estrella de carracacon cabezal basculante Ancho de llave 16 mm	614812 16