


Garant**Juego de llaves de boca/estrella de carraca, Cantidad de herramientas: 12****Datos de pedido**

Número de pedido	952427 12
GTIN	4067263906407
Clase de artículo	91A

Descripción**Ejecución:**

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. **La capa de cubierta es de color antracita**, la inferior **de color gris como contraste de color** señala la falta de herramientas.

Suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 952427: 1 ud.

Llave de boca/llave estrella de carraca con cabezal giratorio GARANT n.º 614812 tam. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: 1 ud. cada

Descripción técnica

Anchura	200 mm
Ejecución	con llave (llave combinada anular y de boca)
Profundidad	500 mm
Anchura en G	8
Profundidad en G	20
Cantidad de herramientas	12
Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm
Grado de llenado de un cajón en G	8x20

Tipo de producto	Inserto de espuma rígida
------------------	--------------------------

Accesorios

Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 952427	952001 952427
--	---------------

Llave de boca / llave estrella de carracacon cabezal basculante Ancho de llave 10 mm	614812 10
--	-----------

Llave de boca / llave estrella de carracacon cabezal basculante Ancho de llave 11 mm	614812 11
--	-----------

Llave de boca / llave estrella de carracacon cabezal basculante Ancho de llave 12 mm	614812 12
--	-----------

Llave de boca / llave estrella de carracacon cabezal basculante Ancho de llave 13 mm	614812 13
--	-----------

Llave de boca / llave estrella de carracacon cabezal basculante Ancho de llave 14 mm	614812 14
--	-----------

Llave de boca / llave estrella de carracacon cabezal basculante Ancho de llave 15 mm	614812 15
--	-----------

Llave de boca / llave estrella de carracacon cabezal basculante Ancho de llave 16 mm	614812 16
--	-----------

Llave de boca / llave estrella de carracacon cabezal basculante Ancho de llave 17 mm	614812 17
--	-----------

Llave de boca / llave estrella de carracacon cabezal basculante Ancho de llave 18 mm	614812 18
--	-----------

Llave de boca / llave estrella de carracacon cabezal basculante Ancho de llave 19 mm	614812 19
--	-----------

Llave de boca / llave estrella de carracacon cabezal basculante Ancho de llave 8 mm	614812 8
---	----------

Llave de boca / llave estrella de carracacon cabezal basculante Ancho de llave 9 mm	614812 9
---	----------