


**Surtido de alicates, Cantidad de herramientas: 4****Datos de pedido**

Número de pedido	954275 4
GTIN	4067263906421
Clase de artículo	91A

**Descripción****Ejecución:**

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. **La capa de cubierta es de color antracita**, la inferior **de color gris como contraste de color** señala la falta de herramientas.

**Suministro:**

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 954275: 1 ud.

Alicate regulable HOLEX n.º 706145 tam. 250: 1 ud.

Alicates universales HOLEX de vanadio n.º 702995 tam. 180: 1 ud.

Alicates de boca redonda plana acodados, HOLEX n.º 713595 tam. 160: 1 ud.

Alicates de corte lateral HOLEX n.º 725245 tam. 160: 1 ud.

Cúter universal HOLEX n.º 845039 tam. 160: 1 ud.

Juego de cuchillas cortantes rompibles n.º 845010 tam. 10: 1 ud.

**Descripción técnica**

Ejecución	con pinzas
Cantidad de herramientas	6
Profundidad	400 mm
Anchura en G	10

Anchura	250 mm
Profundidad en G	16
Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm
Grado de llenado de un cajón en G	10×16
Tipo de producto	Inserto de espuma rígida

## Accesorios

Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 954275	952001 954275
Alicate regulable atramentado, con cubiertas en los mangos Longitud total 250 mm	706145 250
Alicate universal de vanadio, con cubiertas de 2 componentes en los mangos Longitud total 180 mm	702995 180
Alicates de boca redonda plana recta acodados, pulidos, con cubiertas en los mangos Longitud total 160 mm	713595 160
Alicate de corte lateral, pulido, con cubiertas en los mangos Longitud total 160 mm	725245 160
Cúter universal con mango de fundición a presión de cinc 18 mm Longitud total 160 mm	845039 160
Juego de 10 piezas cuchillas cortantes rompibles, 18 mm "experience" Cantidad 10	845010 10