


**Surtido de alicates, Cantidad de herramientas: 3****Datos de pedido**

Número de pedido	954177 3
GTIN	4067263906445
Clase de artículo	91A

Descripción**Ejecución:**

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. **La capa de cubierta es de color antracita**, la inferior **de color gris como contraste de color** señala la falta de herramientas.

Suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 954177: 1 ud.

Alicates universales HOLEX de vanadio n.º 702995 tam. 160: 1 ud.

Alicates de boca redonda plana acodados, HOLEX n.º 713595 tam. 160: 1 ud.

Alicates de corte lateral HOLEX n.º 725245 tam. 160: 1 ud.

Descripción técnica

Profundidad en G	8
Profundidad	200 mm
Anchura en G	8
Ejecución	con pinzas
Anchura	200 mm

Cantidad de herramientas	3
Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm
Grado de llenado de un cajón en G	8x8
Tipo de producto	Inserto de espuma rígida

Accesorios

Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 954177	952001 954177
Alicate universal de vanadio, con cubiertas de 2 componentes en los mangos Longitud total 160 mm	702995 160
Alicates de boca redonda plana recta acodados, pulidos, con cubiertas en los mangos Longitud total 160 mm	713595 160
Alicate de corte lateral, pulido, con cubiertas en los mangos Longitud total 160 mm	725245 160