


**Surtido de alicates, Cantidad de herramientas: 5****Datos de pedido**

Número de pedido	954306 5
GTIN	4067263906483
Clase de artículo	91A

Descripción**Ejecución:**

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. **La capa de cubierta es de color antracita**, la inferior **de color gris como contraste de color** señala la falta de herramientas.

Suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 954306: 1 ud.

Alicates universales HOLEX de vanadio n.º 702995 tam. 180: 1 ud.

Alicate regulable HOLEX n.º 706145 tam. 300: 1 ud.

Alicate de boca redonda plana HOLEX n.º 713195 tam. 200: 1 ud.

Alicate de boca redonda plana, acodado HOLEX n.º 713595 tam. 200: 1 ud.

Alicates de corte lateral HOLEX n.º 725245 tam. 160: 1 ud.

Descripción técnica

Anchura	250 mm
Ejecución	con pinzas
Cantidad de herramientas	5
Anchura en G	10
Profundidad en G	20
Profundidad	500 mm

Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm
Grado de llenado de un cajón en G	10×20
Tipo de producto	Inserto de espuma rígida

Accesorios

Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 954306	952001 954306
Alicate universal de vanadio, con cubiertas de 2 componentes en los mangos Longitud total 180 mm	702995 180
Alicate regulable atramentado, con cubiertas en los mangos Longitud total 300 mm	706145 300
Alicates de boca redonda plana recta, pulidos, con cubiertas en los mangos Longitud total 200 mm	713195 200
Alicates de boca redonda plana recta acodados, pulidos, con cubiertas en los mangos Longitud total 200 mm	713595 200
Alicate de corte lateral, pulido, con cubiertas en los mangos Longitud total 160 mm	725245 160