

**Surtido de alicates, Cantidad de herramientas: 3****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 955171 3 |
| GTIN | 4067263906605 |
| Clase de artículo | 91A |

Descripción**Ejecución:**

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. **La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color** señala la falta de herramientas.

Suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 955171: 1 ud.

Alicates universales HOLEX de vanadio n.º 702995 tam. 160: 1 ud.

Alicates de boca redonda plana acodados, HOLEX n.º 713595 tam. 160: 1 ud.

Alicates de corte lateral HOLEX n.º 725245 tam. 160: 1 ud.

Descripción técnica

| | |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Anchura | 383 mm |
| Profundidad | 115 mm |
| Cantidad de herramientas | 3 |
| Características espuma rígida LD45, grosor | 30 mm |
| Tablero de sombras | 115 mm |
| Tipo de producto | Inserto de espuma rígida |

Accesorios

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 955171 | 952001 955171 |
| Alicate universal de vanadio, con cubiertas de 2 componentes en los mangos Longitud total 160 mm | 702995 160 |
| Alicates de boca redonda plana recta acodados, pulidos, con cubiertas en los mangos Longitud total 160 mm | 713595 160 |
| Alicate de corte lateral, pulido, con cubiertas en los mangos Longitud total 160 mm | 725245 160 |