

**HOLEX****Cepillo redondo de alambre (verde) Alambre INOX 0,30 mm, Ø del cepillo D1× ancho de corte L1: 200X38mm****Datos de pedido**

Número de pedido	570220 200X38
GTIN	4067263906513
Clase de artículo	57H

**Descripción****Ejecución:**

Alambre ondulado montado a presión en cuerpo de acero. **Gran densidad de la guarnición**, alta precisión de concentricidad y resistencia al desgaste. Adaptación posible a diferentes taladros de asiento gracias a **anillos reductores intercambiables** (incluido en el volumen de suministro).

**Aplicación:**

Uso en bancos de amolar y de esmerilar o máquinas con árbol flexible.  
Para granular, limpiar, desoxidar, descascarillar, etc.

**Descripción técnica**

Longitud de guarnición H <sub>1</sub>	48 mm
Velocidad de giro máxima	6000 min <sup>-1</sup>
Ø del cepillo D <sub>1</sub>	200 mm
Ø de anillo de reducción	12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm

Ø de la perforación d <sub>1</sub>	50,8 mm
Anchura del cepillo	29 mm
Tipo de producto	Cepillo circular