

Trazado, taladrado, desbarbado, Cantidad de herramientas: 4**Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 954857 4 |
| GTIN | 2050002075450 |
| Clase de artículo | 91A |

Descripción**Ejecución:**

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. **La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color** señala la falta de herramientas.

Suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 954857: 1 ud.

Juego de brocas espirales GARANT HSS n.º 115120 tam. 1-13KB: 1 ud.

Desbarbador manual GARANT 90° n.º 150400 tam. 16,5: 1 ud.

Trazador de MD HOLEX n.º 458800 tam. HM: 1 ud.

Puntero de calidad especial n.º 748900 tam. 120 / 10: 1 ud.

Descripción técnica

| | |
|--------------------------|--------|
| Anchura | 200 mm |
| Profundidad en G | 10 |
| Anchura en G | 8 |
| Profundidad | 250 mm |
| Cantidad de herramientas | 4 |

| | |
|---|-----------------------------|
| Ejecución | con surtido de herramientas |
| Características espuma rígida LD45, grosor | 30 mm |
| Grado de llenado de un cajón en G | 8×10 |
| Altura frontal más pequeña adecuada del cajón | 100 mm |
| Tipo de producto | Inserto de espuma rígida |

Accesorios

| | |
|--|---------------|
| Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 954857 | 952001 954857 |
| Juego de brocas espirales HSS n.º 114150 con caja Tipo 1-13KB | 115120 1-13KB |
| Desbarbadores manuales 90° Ø exterior 16,5 mm | 150400 16,5 |
| Trazador recto de metal duro Tipo HM | 458800 HM |
| Puntero, calidad especial, cromado Longitud total 120/10 mm | 748900 120/10 |