

HOLEX**Cepillo circular Alambre INOX 0,50 mm, Ø del cepillo D1× Ø de perforación d1/rosca M: 125XM14mm****Datos de pedido**

Número de pedido	571253 125XM14
GTIN	4067263906735
Clase de artículo	57H

Descripción**Ejecución:**

Cepillo redondo recto, con alambre liso de 0,50 mm, **trenzado** y montado a presión en el cuerpo de acero. **Efecto de cepillado muy agresivo con una elevada resistencia al desgaste.**

Aplicación:

Para trabajos de cepillado pesados, p. ej. decapado, desoxidado, descorificado, granulado, enlucido de elementos metálicos, también para la limpieza de hojas de encofrado. Con **rosca interior M14**, para el alojamiento directo **en amoladoras angulares.**

Descripción técnica

Rosca M	M14
Número de trenzados	20
Grosor de las cerdas	0,5 mm
Velocidad de giro máxima	12500 min ⁻¹
Ø del cepillo D ₁	125 mm

Longitud de guarnición H ₁	29 mm
Anchura de los filamentos L ₁	14 mm
Material dotación	Alambre INOX
Tipo de producto	Cepillo circular