



## Cepillo de copa Alambre de acero 0,35 mm, Ø del cepillo D1: 100mm



### Datos de pedido

Número de pedido	573005 100
GTIN	4067263906902
Clase de artículo	57H

### Descripción

#### Ejecución:

Alambre ondulado montado a presión en cuerpo de acero. Para utilizar en lijadoras angulares y máquinas estacionarias.

Con **rosca interior M14**. Con **rosca interior M14**.

#### Aplicación:

Indicado para el mecanizado de superficies, para desbarbar, desoxidar, pulir, eliminar pintura, imprimaciones, barnices, cascarilla, etc.

### Descripción técnica

Longitud de guarnición H <sub>1</sub>	30 mm
Ø del cepillo D <sub>1</sub>	100 mm
Velocidad de giro máxima	8500 min <sup>-1</sup>
Rosca M	M14
Grosor de las cerdas	0,35 mm
Material dotación	Alambre de acero
Tipo de producto	Cepillo de copa

