

HOLEX**Cepillo de copa Alambre de acero 0,50 mm, Ø del cepillo D1× rosca M: 65XM14mm****Datos de pedido**

Número de pedido	572103 65XM14
GTIN	4067263906940
Clase de artículo	57H

Descripción**Ejecución:**

Alambre liso, **trenzado** y montado a presión en el cuerpo de acero. **Efecto de cepillado muy agresivo con una elevada resistencia al desgaste.**

Aplicación:

Especial para el alojamiento en lijadoras angulares.
Con **rosca interior M14.**

Descripción técnica

Rosca M	M14
Longitud de guarnición H ₁	20 mm
Grosor de las cerdas	0,5 mm
Anillo de apoyo de seguridad	no
Velocidad de giro máxima	12500 min ⁻¹
Ø del cepillo D ₁	65 mm

Material dotación	Alambre de acero
Tipo de producto	Cepillo de copa