

HOLEX**Cepillo de copa Alambre de acero 0,50 mm, Ø del cepillo D1× rosca M: 125XM14mm****Datos de pedido**

Número de pedido	572103 125XM14
GTIN	4067263906964
Clase de artículo	57H

Descripción**Ejecución:**

Alambre liso, **trenzado** y montado a presión en el cuerpo de acero. **Efecto de cepillado muy agresivo con una elevada resistencia al desgaste.** Con **anillo de apoyo de seguridad**, después de la adquisición existen a disposición otras alturas de los filamentos.

Aplicación:

Especial para el alojamiento en lijadoras angulares.
Con **rosca interior M14.**

Descripción técnica

Longitud de guarnición H ₁	25 + 15 mm
Rosca M	M14
Anillo de apoyo de seguridad	sí
Velocidad de giro máxima	6500 min ⁻¹
Grosor de las cerdas	0,5 mm

Ø del cepillo D ₁	125 mm
Material dotación	Alambre de acero
Tipo de producto	Cepillo de copa