

**HOLEX****Cepillo de copa Trenzado alterno, alambre de acero 0,50 mm, Ø del cepillo D1 x rosca M: 65XM14mm****Datos de pedido**

Número de pedido	572108 65XM14
GTIN	4067263906971
Clase de artículo	57H

**Descripción****Ejecución:**

Alambre liso, **trenzado** y montado a presión en el cuerpo de acero. **Efecto de cepillado muy agresivo con una elevada resistencia al desgaste.**

**Trenzado alterno (derecha / izquierda)** para mayor agresividad en el caso de difíciles trabajos de cepillado. Muy adecuado para el uso en esquinas y cantos con marcha suave.

**Aplicación:**

Especial para el alojamiento en lijadoras angulares.

Con **rosca interior M14.**

**Descripción técnica**

Anillo de apoyo de seguridad	no
Velocidad de giro máxima	12500 min <sup>-1</sup>
Ø del cepillo D <sub>1</sub>	65 mm
Grosor de las cerdas	0,5 mm
Longitud de guarnición H <sub>1</sub>	20 mm

Rosca M	M14
Material dotación	Alambre de acero
Trenzado	Trenzado alterno
Tipo de producto	Cepillo de copa