

Garant
Llaves acodadas de 6 caras / destornilladores cortos, Cantidad de herramientas: 15

Datos de pedido

Número de pedido	952892 15
GTIN	4067263723172
Clase de artículo	91A

Descripción
Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. **La capa de cubierta es de color antracita**, la inferior **de color gris como contraste de color** señala la falta de herramientas.

Suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 952892: 1 ud.

Juego de llaves acodadas de 6 caras GARANT, n.º 627132 tam. 9: 1 ud.

Destornillador corto para ranura GARANT n.º 664122 tam. 4; 5,5; 6,5: 1 ud. cada

Destornillador corto para Phillips GARANT n.º 667722 tam. 0; 1; 2: 1 ud. cada

Descripción técnica

Profundidad	250 mm
Anchura	200 mm
Profundidad en G	10
Cantidad de herramientas	15

Ejecución	con destornillador
Anchura en G	8
Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm
Grado de llenado de un cajón en G	8×10
Tipo de producto	Inserto de espuma rígida

Accesorios

Juego de destornilladores acodados de 6 caras, con bola de bloqueocromado Número de destornilladores 9	627132 9
Destornillador para ranura, corto, con mango Haptoprene de 2 componentes Anchura de filo b 4 mm	664122 4
Destornillador para ranura, corto, con mango Haptoprene de 2 componentes Anchura de filo b 5,5 mm	664122 5,5
Destornillador para ranura, corto, con mango Haptoprene de 2 componentes Anchura de filo b 6,5 mm	664122 6,5
Destornillador para Phillips, corto, con mango Haptoprene de 2 componentes Tamaño de ranura en cruz 0	667722 0
Destornillador para Phillips, corto, con mango Haptoprene de 2 componentes Tamaño de ranura en cruz 1	667722 1
Destornillador para Phillips, corto, con mango Haptoprene de 2 componentes Tamaño de ranura en cruz 2	667722 2
Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 952892	952001 952892