

HOLEX

Cepillo circular con mango Alambre INOX 0,20 mm, Ø del cepillo D1× ancho de corte L1: 50X15mm



Datos de pedido

Número de pedido	574253 50X15
GTIN	4067263934769
Clase de artículo	57H

Descripción

Ejecución:

Calidades de alambre especial ondulado, Ø mango 6 mm.

Aplicación:

En rectificadoras manuales, ejes flexibles o taladradoras manuales para el mecanizado de superficies. Las altas velocidades de giro multiplican el rendimiento de cepillado.

Para desoxidado, decapado, limpieza.

Descripción técnica

Anchura de los filamentos L ₁	15 mm
Ø de mango D _s	6 mm
Grosor de las cerdas	0,2 mm
Ø del cepillo D ₁	50 mm
Longitud de guarnición H ₁	12 mm
Velocidad de giro máxima	15000 min ⁻¹

Material dotación	Alambre INOX
Trenzado	ondulado
Tipo de producto	Cepillo circular