

Surtido de herramientas de inspección, Cantidad de herramientas: 5



Datos de pedido

Número de pedido	954850 5
GTIN	2050002075436
Clase de artículo	91A

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. **La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color** señala la falta de herramientas.

Suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 954850: 1 ud.

Linterna LED GARANT n.º 081448 tam. 200: 1 ud.

Prensor de garras n.º 081610 tam. 500: 1 ud.

Espejo de control telescópico HOLEX n.º 081630 tam. 30: 1 ud.

Lámpara de inspección telescópica n.º 081665: 1 ud.

Pinzas romas HOLEX n.º 727550 tam. AM: 1 ud.

Descripción técnica

Cantidad de herramientas	5
Suministro de energía	con pilas
Anchura	200 mm
Profundidad en G	10

Ejecución	con surtido de herramientas
Profundidad	250 mm
Anchura en G	8
Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm
Grado de llenado de un cajón en G	8x10
Tipo de producto	Inserto de espuma rígida

Accesorios

Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 954850	952001 954850
Linterna de bolígrafo LED con batería Tipo 200	081448 200
Pinza de garras Longitud 500 mm	081610 500
Espejo de control telescópico Dimensiones del espejo 30 mm	081630 30
Lámpara de inspección telescópica	081665
Pinzas romas, punta de 3 mm de anchura, 145 mm, forma 40 Material AM	727550 AM