

**Cepillo para superficies Alambre de acero 0,30 mm, Ø del cepillo D1: 40mm****Datos de pedido**

Número de pedido	574755 40
GTIN	4067263935001
Clase de artículo	57H

Descripción**Ejecución:**

Cepillos de superficies, Ø mango 6 mm.

Aplicación:

En lijadoras rectas, ejes flexibles o en máquinas estacionarias. Para limpiar y desbarbar superficies de tamaño pequeño a mediano.

Descripción técnica

Longitud de guarnición H ₁	20 mm
Grosor de las cerdas	0,3 mm
Velocidad de giro máxima	10500 min ⁻¹
Ø del cepillo D ₁	40 mm
Ø de mango D _s	6 mm
Tipo de producto	Cepillo tipo brocha

