

**Cepillo tipo brocha Alambre de acero 0,30 mm, Tipo: 10X80****Datos de pedido**

Número de pedido	574550 10X80
GTIN	4067263935049
Clase de artículo	57H

**Descripción****Ejecución:**

Calidades de alambre especial ondulado, montado a presión en casquillo de acero,  $\varnothing$  mango 6 mm.

**Aplicación:**

En lijadoras rectas, ejes flexibles y taladradoras manuales. Para limpieza y desbarbado de puntos de difícil acceso.

**Descripción técnica**

Longitud del sargento $L_2$	80 mm
Longitud de guarnición $H_1$	20 mm
$\varnothing$ del cepillo $D_1$	12 mm
Velocidad de giro máxima	10000 min <sup>-1</sup>
$\varnothing$ del sargento $D_2$	10 mm
Longitud total L	120 mm
Tipo de producto	Cepillo tipo brocha