



Cepillo tipo brocha Alambre de acero 0,30 mm, Tipo: 10X20



Datos de pedido

Número de pedido	574550 10X20
GTIN	4067263935056
Clase de artículo	57H

Descripción

Ejecución:

Calidades de alambre especial ondulado, montado a presión en casquillo de acero, \varnothing mango 6 mm.

Aplicación:

En lijadoras rectas, ejes flexibles y taladradoras manuales. Para limpieza y desbarbado de puntos de difícil acceso.

Descripción técnica

\varnothing del cepillo D_1	12 mm
Velocidad de giro máxima	20000 min ⁻¹
Longitud del sargento L_2	20 mm
Longitud total L	67 mm
\varnothing del sargento D_2	10 mm
Longitud de guarnición H_1	20 mm
Tipo de producto	Cepillo tipo brocha