



## Surtido de taller, Cantidad de herramientas: 36



### Datos de pedido

Número de pedido	955018 36
GTIN	4067263934950
Clase de artículo	91A

### Descripción

#### Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita; la inferior, de color gris como contraste de color, señala la falta de herramientas.

#### Idóneo para:

**Carros de taller GARANT** con cajones de extensión total y medida modular de cajones de **20 G** x **16 G** o 500 x 400 mm (A x P).

Carro de taller n.º 914520 – 914582.

#### Suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 955018: 1 ud.

Llave combinada de boca/estrella HOLEX n.º 613950 tam. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: 1 ud. cada

Carraca reversible HOLEX 1/2 pulgada n.º 640190 tam. 1/2: 1 ud.

Prolongación HOLEX 1/2 pulgada n.º 641020 tam. 125; 250: 1 ud. cada

Mango transversal HOLEX 1/2 pulgada n.º 641320 tam. 295: 1 ud.

Articulación cardán HOLEX 1/2 pulgada n.º 641620 tam. 1/2: 1 ud.

Vaso de 12 caras HOLEX 1/2 pulgada n.º 642120 tam. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: 1 ud. cada

Vaso de 12 caras HOLEX 1/2 pulgada largo n.º 642520 tam. 17; 19; 21: 1 ud. cada

Destornillador para ranura HOLEX n.º 660701 tam. 3,5; 5,5: 1 ud. cada

Destornillador corto para ranura HOLEX n.º 664201 tam. 5,5: 1 ud.  
 Destornillador para Phillips HOLEX n.º 668401 tam. 1; 2: 1 ud. cada  
 Destornillador corto para Phillips HOLEX n.º 668471 tam. 2: 1 ud.  
 Alicates universales HOLEX de vanadio n.º 703000 tam. 180: 1 ud.  
 Alicata regulable HOLEX n.º 706151 tam. 250: 1 ud.  
 Martillo de cerrajero HOLEX n.º 750125 tam. 300: 1 ud.

## Descripción técnica

Profundidad	400 mm
Cajones superficie útil en G	20×16
Profundidad en G	16
Anchura	500 mm
Anchura en G	20
Ejecución	para cajón de carro de taller
Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm
Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Adecuado para mobiliario industrial	Carros de taller
Tipo de producto	Inserto de espuma rígida

## Accesorios

Llave combinada Ancho de llave 10 mm	613950 10
Llave combinada Ancho de llave 13 mm	613950 13
Llave combinada Ancho de llave 16 mm	613950 16
Llave combinada Ancho de llave 17 mm	613950 17
Llave combinada Ancho de llave 18 mm	613950 18
Llave combinada Ancho de llave 19 mm	613950 19
Llave combinada Ancho de llave 5,5 mm	613950 5,5
Llave combinada Ancho de llave 7 mm	613950 7
Llave combinada Ancho de llave 8 mm	613950 8

Carraca conmutable, 1/2 pulgada, con expulsor Tipo 1/2	640190 1/2
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 125 mm	641020 125
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 250 mm	641020 250
Mango transversal, 1/2 pulgada Longitud total 295 mm	641320 295
Articulación cardán, 1/2 pulgada Tipo 1/2	641620 1/2
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 13 mm	642120 13
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 14 mm	642120 14
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 15 mm	642120 15
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 16 mm	642120 16
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 17 mm	642120 17
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 18 mm	642120 18
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 19 mm	642120 19
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 21 mm	642120 21
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 22 mm	642120 22
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 24 mm	642120 24
Vaso de 12 caras largo, 1/2 pulgada Ancho de llave 17 mm	642520 17
Vaso de 12 caras largo, 1/2 pulgada Ancho de llave 19 mm	642520 19
Vaso de 12 caras largo, 1/2 pulgada Ancho de llave 21 mm	642520 21
Destornillador para ranura, con mango rígido Anchura de filo b 3,5 mm	660701 3,5
Destornillador para ranura, con mango rígido Anchura de filo b 5,5 mm	660701 5,5
Destornillador para ranura, corto Anchura de filo b 5,5 mm	664201 5,5
Destornillador para Phillips, con mango rígido Tamaño de ranura en cruz 1	668401 1
Destornillador para Phillips, con mango rígido Tamaño de ranura en cruz 2	668401 2
Destornillador para Phillips, corto Tamaño de ranura en cruz 2	668471 2
Alicates universales al vanadio, brillantes Longitud total 180 mm	703000 180

Alicates regulables con revestimiento de plástico Longitud total 250 mm	706151 250
Martillo de herrero Peso sin mango 300 g	750125 300
Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 955018	952001 955018