




Cepillo tipo brocha Alambre de acero 0,30 mm, Tipo: 22X22



Datos de pedido

Número de pedido	574550 22X22
GTIN	4067263935063
Clase de artículo	57H

Descripción

Ejecución:

Calidades de alambre especial ondulado, montado a presión en casquillo de acero, **Ø mango 6 mm.**

Aplicación:

En lijadoras rectas, ejes flexibles y taladradoras manuales. Para limpieza y desbarbado de puntos de difícil acceso.

Descripción técnica

Ø del cepillo D ₁	23 mm
Ø del sargento D ₂	22 mm
Longitud del sargento L ₂	22 mm
Longitud total L	80 mm
Longitud de guarnición H ₁	25 mm
Velocidad de giro máxima	18000 min ⁻¹
Tipo de producto	Cepillo tipo brocha

