

HOLEX**Cepillo para superficies Alambre de latón 0,20 mm, Ø del cepillo D1: 50mm****Datos de pedido**

Número de pedido	574775 50
GTIN	4067263935032
Clase de artículo	57H

Descripción**Ejecución:**

Cepillos de superficies, Ø mango 6 mm.

Aplicación:

En lijadoras rectas, ejes flexibles o en máquinas estacionarias. Para limpiar y desbarbar superficies de tamaño pequeño a mediano.

Descripción técnica

Grosor de las cerdas	0,2 mm
Ø del cepillo D ₁	50 mm
Ø de mango D _s	6 mm
Velocidad de giro máxima	10500 min ⁻¹
Longitud de guarnición H ₁	20 mm
Tipo de producto	Cepillo tipo brocha

