



Surtido de herramientas de mecánica "BIG Basic Move" 90 piezas, Cantidad de herramientas: 90



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 680106 90 |
| GTIN | 4003773086222 |
| Clase de artículo | 73F |

Descripción

Ejecución:

Surtido de herramientas completo con un total de 90 herramientas de marca, 12 de las cuales son fabricadas por KNIPEX, en maleta para herramientas de alta calidad. Con unidad de transporte y mango telescópico.

Maleta de ABS con bastidor de aluminio en todo el contorno.

Contenido:

Alicate de corte diagonal: 1 ud. longitud 160 mm

Alicate de corte diagonal para grandes fuerzas: 1 ud. longitud 200 mm

Cortapernos compacto CoBolt®: 1 ud. n.º 731752 tam. 200

Llave multifuncional TwinKey®: 1 ud. n.º 623550

Alicate de boca redonda plana con cuchilla y mordazas rectas: 1 ud.

Alicate de boca redonda plana con cuchilla y mordazas acodadas: 1 ud.

Alicate de corte lateral para electrónica Super Knips®: 1 ud. n.º 726620 tam. 140

Alicates regulables Cobra®: 1 ud. n.º 705800 tam. 250

Tenazas llave: 1 ud. n.º 813702 tam. 250

Herramienta de pelado universal ErgoStrip®: 1 ud. n.º 728091 tam. 8-13

Navaja pelacables: 1 ud. n.º 844610 tam. 1

Nivel de burbuja: 1 ud. longitud 220 mm

Juego de carraca de metal Zyklop, 1/4 pulgadas: 1 ud. n.º 630295 tam. S (de 28 piezas)
 Juego de llaves acodadas de 6 caras con cabeza esférica con soporte: 1 ud. 1,5 – 10 mm; 9 piezas
 Llave combinada en soporte: 1 ud. 6-19 mm; 12 piezas
 Punteros automáticos: 1 ud. 60N - 130N
 Extractor de pasadores: 1 ud., Ø 3-10 mm, 6 piezas
 Metro plegable de madera: 1 ud. longitud 2 metros
 Martillo de herrero: 1 ud. tam. 300 g
 Destornillador para Phillips: 1 ud. n.º 668260 de cada tam. 1; 2; 3
 Destornillador para Pozidriv: 1 ud. n.º 668270 de cada tam. 1; 2; 3
 Destornillador para ranura: 1 ud. n.º 662200 de cada tam. 3,5; 4
 Destornillador para ranura con caperuza de golpeo: 1 ud. n.º 660300 de cada tam. 5,5; 7; 9
 Destornillador para Torx® interior: 1 ud. n.º 625500 de cada tam. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
 Destornillador para electrónica, para Phillips: 1 ud. n.º 668800 de cada tam. 00; 0
 Destornillador para electrónica para ranura: 1 ud. n.º 664600 de cada tam. 1,5; 2,5
 Maleta para herramientas: 1 ud. n.º 692613 tam. 1

Nota:

La entrega se realiza con herramienta clasificada en maleta para herramientas.

Descripción técnica

| | |
|------------------|-------------------------|
| Tipo de producto | Surtido de herramientas |
|------------------|-------------------------|

Accesorios

| | |
|--|-------------|
| Cortapernos compacto CoBolt® con hueco para corte Longitud total 200 mm | 731752 200 |
| Llave multifuncional TwinKey® | 623550 |
| Alicates de corte lateral para electrónica Super Knips® Longitud total 140 mm | 726620 140 |
| Alicates regulables Cobra® atramentados Longitud total 250 mm | 705800 250 |
| Tenazas llave Longitud total 250 mm | 813702 250 |
| Herramienta pelacables universal ErgoStrip® para Ø de cable 8-13 mm | 728091 8-13 |
| Navaja para electricistas Tipo 1 | 844610 1 |
| Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada, cuadrado 28 piezas Tipo S | 630295 S |

| | |
|--|-------------|
| Destornillador para Phillips, con varilla redonda de acero Tamaño de ranura en cruz 1 | 668260 1 |
| Destornillador para Phillips, con varilla redonda de acero Tamaño de ranura en cruz 2 | 668260 2 |
| Destornillador para Phillips, con varilla redonda de acero Tamaño de ranura en cruz 3 | 668260 3 |
| Destornillador para Pozidriv, con varilla redonda de acero Tamaño de ranura en cruz 1 | 668270 1 |
| Destornillador para Pozidriv, con varilla redonda de acero Tamaño de ranura en cruz 2 | 668270 2 |
| Destornillador para Pozidriv, con varilla redonda de acero Tamaño de ranura en cruz 3 | 668270 3 |
| Destornillador normalizado para ranura, con mango Kraftform Anchura de filo b 3,5 mm | 662200 3,5 |
| Destornillador normalizado para ranura, con mango Kraftform Anchura de filo b 4 mm | 662200 4 |
| Destornillador para ranura, con mango Kraftformy capuchón de golpe Anchura de filo b 5,5 mm | 660300 5,5 |
| Destornillador para ranura, con mango Kraftformy capuchón de golpe Anchura de filo b 7 mm | 660300 7 |
| Destornillador para ranura, con mango Kraftformy capuchón de golpe Anchura de filo b 9 mm | 660300 9 |
| Destornillador para Torx® Perfil Torx® TX10 | 625500 TX10 |
| Destornillador para Torx® Perfil Torx® TX15 | 625500 TX15 |
| Destornillador para Torx® Perfil Torx® TX20 | 625500 TX20 |
| Destornillador para Torx® Perfil Torx® TX25 | 625500 TX25 |
| Destornillador para Torx® Perfil Torx® TX30 | 625500 TX30 |
| Destornillador para electrónica, para PhillipsKraftform Micro Tamaño de ranura en cruz 0 | 668800 0 |
| Destornillador para electrónica, para PhillipsKraftform Micro Tamaño de ranura en cruz 00 | 668800 00 |
| Destornillador para electrónica para ranuraKraftform-Micro Anchura de filo b 1,5 mm | 664600 1,5 |
| | 664600 2,5 |

Destornillador para electrónica para ranura Kraftform-Micro
Anchura de filo b 2,5 mm

Maleta para herramientas «BIG Basic Move» Tipo 1

692613 1