

mimatic
Tool Systems**Soporte base PolySAW con taladro, Tipo: 16/26****Datos de pedido**

Número de pedido	218210 16/26
GTIN	2050001737410
Clase de artículo	29B

Descripción**Ejecución:**

Fijación de las hojas de sierra con un tornillo en el centro. **Interfaz Quadrogon** para mejorar la transmisión de fuerza y la rigidez a la torsión.

Aplicación:

En mandril encajable para fresa combinada. **Solo con hojas de sierra PolySAW G.**

Suministro:

Incluye disco de sujeción y tornillo de amarre.

Refrigeración interior: sí

Ø cuello d_1 : 26 mm

Ø soporte base d_2 : 32 mm

Longitud collar L_1 : 20 mm

Longitud total L_{tot} : 42,5 mm

Ø de perforación de asiento: 16 mm

Disco de sujeción: 219845

Descripción técnica

Disco de sujeción	219845
-------------------	--------

Ø soporte base d ₂	32 mm
Longitud collar L ₁	20 mm
Ø cuello d ₁	26 mm
Longitud total L _{tot}	42,5 mm
Ø de perforación de asiento	16 mm
Tornillo de amarre	219837 (SW3; 6,0 Nm)
Ejecuciones de mangos	con taladro
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa de disco

Accesorios

Tornillo de amarre	219837
Disco de sujeción	219845