

Surtido de puntas de destornillador, Cantidad de herramientas: 69



Datos de pedido

Número de pedido	954749 69
GTIN	4067263906858
Clase de artículo	91A

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. **La capa de cubierta es de color antracita**, la inferior **de color gris como contraste de color** señala la falta de herramientas.

Suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 954749: 1 ud.

HOLEX vaso de seis caras 1/4pulgada n.º 631020 tam. 6; 7; 8; 9; 10; 11: 1 ud. cada

Juego de puntas GARANT, 61 piezas n.º 676040: 1 ud.

Soporte de cartucho para destornillador GARANT n.º 676602 tam. 30: 1 ud.

Adaptador HOLEX con mango de 6 caras de 1/4 pulgadas C 6,3 n.º 676950 tam. 4/4: 1 ud.

Descripción técnica

Anchura en G	6
Profundidad en G	8
Ejecución	con surtido de herramientas
Profundidad	200 mm
Anchura	150 mm

Cantidad de herramientas	69
Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm
Grado de llenado de un cajón en G	6x8
Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Tipo de producto	Inserto de espuma rígida

Accesorios

Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 954749	952001 954749
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 10 mm	631020 10
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 11 mm	631020 11
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 6 mm	631020 6
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 7 mm	631020 7
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 8 mm	631020 8
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 9 mm	631020 9
Surtido de puntas 61 piezas	676040
Soporte de destornillador para puntas de 1/4 pulgada con imán Longitud de varilla 30 mm	676602 30
Adaptador con mango de 6 caras de 1/4 pulgada C 6,3 Tipo 4/4	676950 4/4