


**Garant**

**Soporte para plaquitas convexo Vario plus Eco para ranurado frontal, izquierda, Intervalo de Ø escotadura D1 / D2: 65/85mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	274513 65/85
GTIN	4067263950394
Clase de artículo	21U

**Descripción****Ejecución:**

Estabilidad optimizada del sistema gracias a la sujeción de múltiples tornillos y fijación precisa.

**Idóneo para:**

Soporte de apriete n.º 274500 – 274503, 274530, 274531.

**Atención:**

Sin tornillos de montaje (incluidos en el volumen de suministro de los soportes de apriete).

**Nota:**

$D_1 = \varnothing$  mínimo para la primera escotadura /  $D_2 = \varnothing$  máximo para la primera escotadura.

**Descripción técnica**

Ø máximo 1.ª escotadura $D_2$	85 mm
Plaquita de corte adecuada	N.º 273656 – 273749
Ø mínimo 1.ª escotadura $D_1$	65 mm
Serie	Eco

Profundidad máxima de corte $t_{\text{máx.}}$	16 mm
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Ancho de tronzado $w$	2 mm
Tipo de producto	Soporte para plaquitas