


**Garant**

**Soporte para plaquitas cóncavo Vario plus eco para ranurado frontal, derecha, Intervalo de Ø escotadura D1 / D2: 26/34mm**

**Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 274514 26/34  |
| GTIN              | 4067263950431 |
| Clase de artículo | 21U           |

**Descripción****Ejecución:**

Estabilidad optimizada del sistema gracias a la sujeción de múltiples tornillos y fijación precisa.

**Idóneo para:**

Soporte de apriete n.º 274500 – 274503, 274530, 274531.

**Atención:**

Sin tornillos de montaje (incluidos en el volumen de suministro de los soportes de apriete).

**Nota:**

$D_1 = \varnothing$  mínimo para la primera escotadura /  $D_2 = \varnothing$  máximo para la primera escotadura.

**Descripción técnica**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Plaquita de corte adecuada                    | N.º 273656 – 273749 |
| Ø mínimo 1.ª escotadura $D_1$                 | 26 mm               |
| Profundidad máxima de corte $t_{\text{máx.}}$ | 16 mm               |
| Ø máximo 1.ª escotadura $D_2$                 | 34 mm               |

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Serie                  | Eco                    |
| Tipo de boca           | derecha                |
| Refrigeración interior | sí                     |
| Ancho de tronzado w    | 2 mm                   |
| Tipo de producto       | Soporte para plaquitas |