


**Garant**

**Soporte para plaquitas cóncavo Vario plus eco para ranurado frontal, izquierda, Intervalo de Ø escotadura D1 / D2: 26/34mm**



### Datos de pedido

Número de pedido	274515 26/34
GTIN	4067263950516
Clase de artículo	21U

### Descripción

**Ejecución:**

Estabilidad optimizada del sistema gracias a la sujeción de múltiples tornillos y fijación precisa.

**Idóneo para:**

Soporte de apriete n.º 274500 – 274503, 274530, 274531.

**Atención:**

Sin tornillos de montaje (incluidos en el volumen de suministro de los soportes de apriete).

**Nota:**

$D_1 = \varnothing$  mínimo para la primera escotadura /  $D_2 = \varnothing$  máximo para la primera escotadura.

### Descripción técnica

Profundidad máxima de corte $t_{m\acute{a}x.}$	16 mm
$\varnothing$ mínimo 1.ª escotadura $D_1$	26 mm
Plaquita de corte adecuada	N.º 273656 – 273749
Serie	Eco

## Hoja de datos

Ø máximo 1. <sup>a</sup> escotadura D <sub>2</sub>	34 mm
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Ancho de tronzado w	2 mm
Tipo de producto	Soporte para plaquitas