

**Garant**

**Soporte para plaquitas cóncavo Vario plus Eco para ranurado frontal, derecha, Intervalo de Ø escotadura D1 / D2: 138/190mm**


**Datos de pedido**

Número de pedido	274514 138/190
GTIN	4067263950509
Clase de artículo	21U

**Descripción**
**Ejecución:**

Estabilidad optimizada del sistema gracias a la sujeción de múltiples tornillos y fijación precisa.

**Idóneo para:**

Soporte de apriete n.º 274500 – 274503, 274530, 274531.

**Atención:**

Sin tornillos de montaje (incluidos en el volumen de suministro de los soportes de apriete).

**Nota:**

$D_1 = \varnothing$  mínimo para la primera escotadura /  $D_2 = \varnothing$  máximo para la primera escotadura.

**Descripción técnica**

Serie	Eco
Plaquita de corte adecuada	N.º 273656 – 273749
Ø mínimo 1.ª escotadura $D_1$	138 mm
Profundidad máxima de corte $t_{m\acute{a}x.}$	18 mm

Ø máximo 1. <sup>a</sup> escotadura D <sub>2</sub>	190 mm
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Ancho de tronzado w	2 mm
Tipo de producto	Soporte para plaquitas