


Garant

Soporte para plaquitas cóncavo Vario plus Eco para ranurado frontal, derecha, Intervalo de Ø escotadura D1 / D2: 105/143mm

**Datos de pedido**

Número de pedido	274514 105/143
GTIN	4067263950493
Clase de artículo	21U

Descripción**Ejecución:**

Estabilidad optimizada del sistema gracias a la sujeción de múltiples tornillos y fijación precisa.

Idóneo para:

Soporte de apriete n.º 274500 – 274503, 274530, 274531.

Atención:

Sin tornillos de montaje (incluidos en el volumen de suministro de los soportes de apriete).

Nota:

$D_1 = \varnothing$ mínimo para la primera escotadura / $D_2 = \varnothing$ máximo para la primera escotadura.

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	N.º 273656 – 273749
Ø mínimo 1.ª escotadura D_1	105 mm
Ø máximo 1.ª escotadura D_2	143 mm
Serie	Eco

Profundidad máxima de corte $t_{\text{máx.}}$	18 mm
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Ancho de tronzado w	2 mm
Tipo de producto	Soporte para plaquitas