

Garant

**Alicates de corte lateral para mecánico de precisión, forma normal, SFW,
Longitud total: 125mm**



Datos de pedido

Número de pedido	725393 125
GTIN	4067263950707
Clase de artículo	71B

Descripción

Ejecución:

Cabeza delgada, filos templados por inducción y rectificadas de precisión; con bisel de corte fino. Brazos con revestimiento de plástico, con resorte de apertura.

Material:

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

Descripción técnica

Rendimiento de corte alambre medio duro hasta Ø	0,15 - 0,8 mm
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta Ø	0,15 - 2 mm
Longitud total	125 mm
Bisel de corte	Filo cortante muy fino
Mango	Funda de plástico
Procedimiento de fabricación	Filos templados por inducción y rectificadas
Material	Acero al cromo-vanadio, forjado en estampa y templado en aceite
Atributo del nombre de producto	SFW

Brazo con muelle de abertura

sí

Tipo de producto

Alicate cortante