

Garant

Soporte para plaquitas convexo Vario plus Eco para ranurado frontal, derecha, Intervalo de Ø escotadura D1 / D2: 90/130mm

**Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 274516 90/130 |
| GTIN | 4067263950752 |
| Clase de artículo | 21U |

Descripción**Ejecución:**

Estabilidad optimizada del sistema gracias a la sujeción de múltiples tornillos y fijación precisa.

Idóneo para:

Soporte de apriete n.º 274500 – 274503, 274530, 274531.

Atención:

Sin tornillos de montaje (incluidos en el volumen de suministro de los soportes de apriete).

Nota:

$D_1 = \varnothing$ mínimo para la primera escotadura / $D_2 = \varnothing$ máximo para la primera escotadura.

Descripción técnica

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Plaquita de corte adecuada | N.º 273656 – 273749 |
| Ø máximo 1.ª escotadura D_2 | 130 mm |
| Serie | Eco |
| Ø mínimo 1.ª escotadura D_1 | 90 mm |

| | |
|---|------------------------|
| Profundidad máxima de corte $t_{\text{máx.}}$ | 21 mm |
| Tipo de boca | derecha |
| Refrigeración interior | sí |
| Ancho de tronzado w | 3 mm |
| Tipo de producto | Soporte para plaquitas |