

Garant

Soporte para plaquitas cóncavo Vario plus Eco para ranurado frontal, derecha, Intervalo de Ø escotadura D1 / D2: 53/76mm

**Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 274518 53/76 |
| GTIN | 4067263950844 |
| Clase de artículo | 21U |

Descripción**Ejecución:**

Estabilidad optimizada del sistema gracias a la sujeción de múltiples tornillos y fijación precisa.

Idóneo para:

Soporte de apriete n.º 274500 – 274503, 274530, 274531.

Atención:

Sin tornillos de montaje (incluidos en el volumen de suministro de los soportes de apriete).

Nota:

$D_1 = \varnothing$ mínimo para la primera escotadura / $D_2 = \varnothing$ máximo para la primera escotadura.

Descripción técnica

| | |
|--|---------------------|
| Ø mínimo 1.ª escotadura D_1 | 53 mm |
| Profundidad máxima de corte $t_{m\acute{a}x.}$ | 18 mm |
| Serie | Eco |
| Plaquita de corte adecuada | N.º 273656 – 273749 |

| | |
|--|------------------------|
| Ø máximo 1. ^a escotadura D ₂ | 76 mm |
| Tipo de boca | derecha |
| Refrigeración interior | sí |
| Ancho de tronzado w | 3 mm |
| Tipo de producto | Soporte para plaquitas |