

mimatic
Tool Systems
Soporte base Mango Weldon, Tipo: 09/16

Datos de pedido

Número de pedido	218205 09/16
GTIN	2050001737434
Clase de artículo	29B

Descripción
Ejecución:

Fijación de las hojas de sierra con un tornillo en el centro. **Interfaz Quadrogon** para mejorar la transmisión de fuerza y la rigidez a la torsión.

Suministro:

Incluye disco de sujeción y tornillo de amarre.

Refrigeración interior: sí

Ø cuello d_1 : 16,8 mm

Longitud collar L_1 : 35 mm

Longitud total L_{tot} : 92 mm

Ø de mango D_s h6: 20 mm

Tornillo de amarre: 219834 (SW3; 3,8 Nm)

Descripción técnica

Tornillo de amarre	219834 (SW3; 3,8 Nm)
Ø cuello d_1	16,8 mm
Longitud total L_{tot}	92 mm
Longitud collar L_1	35 mm
Ø de mango D_s h6	20 mm
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Refrigeración interior	sí

Tipo de producto

Fresa de disco

Accesorios

Tornillo de amarre

219834