

HEDI

Prolongador de cables chapa de acero para F, B, PL y CZ, Tipo: 50R



Datos de pedido

Número de pedido	081107 50R
GTIN	4003644013494
Clase de artículo	08B

Descripción

Ejecución:

Los tambores de cables Hedi® son sinónimo de calidad "Made in Germany" y durabilidad. Los cuerpos del tambor diseñados especialmente aseguran un guiado de cable optimizado. El interruptor de parada de rotación integrado evita el giro imprevisto del tambor. Todos los tambores de cables están equipados con interruptores de protección térmica.

Con tomas de corriente para los **países F, B, PL y CZ**. Para aplicación en entorno seco.

Función:

IP20: Existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de $\varnothing < 12$ mm, pero se debe evitar el contacto, y además no existe protección contra el agua.

Clase de protección IP: IP 20

Potencia nominal en estado desenrollado: 3500 (16 A) W

Clase de cable: H05RR-F

Estructura de cable: 3G1,5

Material cable: Goma

Longitud de cable: 50 m

Número de tomas de corriente: 4

Descripción técnica

Tensión de red	250 V
Potencia nominal en estado desenrollado	3500 (16 A) W
Longitud de cable	50 m
Material cable	Goma
Clase de cable	H05RR-F
Estructura de cable	3G1,5
Clase de protección IP	IP 20
Material carcasa	Chapa de acero
Número de tomas de corriente	4
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Sistema de diagnóstico existente	no
Tipo de producto	Bobina de cables