

# Yale

## Polipasto de cadena eléctrico CPV VEGO, Tipo: 1-8



### Datos de pedido

Número de pedido	086035 1-8
GTIN	2050001790903
Clase de artículo	08Y

### Descripción

#### Ejecución:

Polipasto de cadena eléctrico con **gancho de carga** de construcción robusta y fiable. El **interrupción de fin de carrera** integrado para la posición más alta y más baja del gancho alarga la vida útil del acoplamiento de fricción, del motor y de la carcasa. Grupo motor 1 Am, duración de conexión 50 % con una velocidad, tensión de servicio estándar (400 V / 50 Hz). Mayor seguridad de funcionamiento gracias al control de contactor de 42 V, interruptor de mando encapsulado con tipo de protección IP65, motores IP55.

#### Nota:

Versiones con 2 velocidades (carrera fina), otras alturas de elevación, chasis, recolector de cadenas, radio y modelo de 230 V a petición.

### Descripción técnica

Tipo	1-8
Apagado final automático	sí
Número de tramos de cadena	1
Acoplamiento a fricción ajustable	sí

Grupo mecanismo de accionamiento según FEM/ISO	1AM
Altura de elevación normal	3 m
Capacidad de carga	1000 kg
Velocidad de elevación	8 m/min
Capacidad de carga t	1 t
Peso	58 kg
Tipo de producto	Equipo elevador