

mimatic
Tool Systems
Soporte base Mango Weldon, Tipo: 11/18

Datos de pedido

Número de pedido	218205 11/18
GTIN	2050001737274
Clase de artículo	29B

Descripción
Ejecución:

Fijación de las hojas de sierra con un tornillo en el centro. **Interfaz Quadrogon** para mejorar la transmisión de fuerza y la rigidez a la torsión.

Suministro:

Incluye disco de sujeción y tornillo de amarre.

Refrigeración interior: sí

Ø cuello d_1 : 18,8 mm

Longitud collar L_1 : 40 mm

Longitud total L_{tot} : 97 mm

Ø de mango D_s h6: 20 mm

Tornillo de amarre: 219835 (SW3; 10,5 Nm)

Descripción técnica

Ø de mango D_s h6	20 mm
Ø cuello d_1	18,8 mm
Longitud collar L_1	40 mm
Tornillo de amarre	219835 (SW3; 10,5 Nm)
Longitud total L_{tot}	97 mm
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Refrigeración interior	sí

Tipo de producto

Fresa de disco

Accesorios

Tornillo de amarre

219835