

mimatic
Tool Systems
Soporte base Mango Weldon, Tipo: 13/21

Datos de pedido

Número de pedido	218205 13/21
GTIN	2050001737281
Clase de artículo	29B

Descripción
Ejecución:

Fijación de las hojas de sierra con un tornillo en el centro. **Interfaz Quadrogon** para mejorar la transmisión de fuerza y la rigidez a la torsión.

Suministro:

Incluye disco de sujeción y tornillo de amarre.

Refrigeración interior: sí

Ø cuello d_1 : 21,6 mm

Longitud collar L_1 : 45 mm

Longitud total L_{tot} : 111 mm

Ø de mango D_s h6: 25 mm

Tornillo de amarre: 219836 (SW4; 24,5 Nm)

Descripción técnica

Tornillo de amarre	219836 (SW4; 24,5 Nm)
Longitud total L_{tot}	111 mm
Ø cuello d_1	21,6 mm
Ø de mango D_s h6	25 mm
Longitud collar L_1	45 mm
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Refrigeración interior	sí

Tipo de producto

Fresa de disco

Accesorios

Tornillo de amarre

219836