

**Garant**

**Soporte para plaquitas convexo Vario plus eco para ranurado frontal, derecha, Intervalo de Ø escotadura D1 / D2: 26/41mm**



### Datos de pedido

Número de pedido	274520 26/41
GTIN	4067263962106
Clase de artículo	21U

### Descripción

**Ejecución:**

Estabilidad optimizada del sistema gracias a la sujeción de múltiples tornillos y fijación precisa.

**Idóneo para:**

Soporte de apriete n.º 274500 – 274503, 274530, 274531.

**Atención:**

Sin tornillos de montaje (incluidos en el volumen de suministro de los soportes de apriete).

**Nota:**

$D_1 = \varnothing$  mínimo para la primera escotadura /  $D_2 = \varnothing$  máximo para la primera escotadura.

### Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	N.º 273656 – 273749
Profundidad máxima de corte $t_{m\acute{a}x.}$	22 mm
Serie	Eco
$\varnothing$ mínimo 1.ª escotadura $D_1$	26 mm

## Hoja de datos

Ø máximo 1. <sup>a</sup> escotadura D <sub>2</sub>	41 mm
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Ancho de tronzado w	4 mm
Tipo de producto	Soporte para plaquitas