


**Garant**

**Soporte para plaquitas convexo Vario plus eco para ranurado frontal, izquierda, Intervalo de Ø escotadura D1 / D2: 110/170mm**



## Datos de pedido

Número de pedido	274521 110/170
GTIN	4067263962229
Clase de artículo	21U

## Descripción

### Ejecución:

Estabilidad optimizada del sistema gracias a la sujeción de múltiples tornillos y fijación precisa.

### Idóneo para:

Soporte de apriete n.º 274500 – 274503, 274530, 274531.

### Atención:

Sin tornillos de montaje (incluidos en el volumen de suministro de los soportes de apriete).

### Nota:

$D_1 = \varnothing$  mínimo para la primera escotadura /  $D_2 = \varnothing$  máximo para la primera escotadura.

## Descripción técnica

Serie	Eco
Plaquita de corte adecuada	N.º 273656 – 273749
Profundidad máxima de corte $t_{\text{máx.}}$	28 mm
$\varnothing$ máximo 1.ª escotadura $D_2$	170 mm

## Hoja de datos

Ø mínimo 1.ª escotadura D <sub>1</sub>	110 mm
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Ancho de tronzado w	4 mm
Tipo de producto	Soporte para plaquitas