

Soporte para plaquitas convexo Vario plus Eco para ranurado frontal, izquierda, Intervalo de Ø escotadura D1 / D2: 150/250mm



Datos de pedido

Número de pedido	274521 150/250
GTIN	4067263962236
Clase de artículo	21U

Descripción

Ejecución:

Estabilidad optimizada del sistema gracias a la sujeción de múltiples tornillos y fijación precisa.

Idóneo para:

Soporte de apriete n.° 274500 – 274503, 274530, 274531.

Atención:

Sin tornillos de montaje (incluidos en el volumen de suministro de los soportes de apriete).

Nota:

 $D_1 = \emptyset$ mínimo para la primera escotadura / $D_2 = \emptyset$ máximo para la primera escotadura.

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	N.º 273656 – 273749
Profundidad máxima de corte t _{máx.}	28 mm
Ø máximo 1.ª escotadura D ₂	250 mm
Serie	Eco

Ø mínimo 1.ª escotadura D ₁	150 mm
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	SÍ
Ancho de tronzado w	4 mm
Tipo de producto	Soporte para plaquitas