

**Garant**

**Soporte para plaquitas cóncavo Vario plus eco para ranurado frontal, derecha, Intervalo de Ø escotadura D1 / D2: 150/250mm**



## Datos de pedido

Número de pedido	274522 150/250
GTIN	4067263962359
Clase de artículo	21U

## Descripción

### Ejecución:

Estabilidad optimizada del sistema gracias a la sujeción de múltiples tornillos y fijación precisa.

### Idóneo para:

Soporte de apriete n.º 274500 – 274503, 274530, 274531.

### Atención:

Sin tornillos de montaje (incluidos en el volumen de suministro de los soportes de apriete).

### Nota:

$D_1 = \varnothing$  mínimo para la primera escotadura /  $D_2 = \varnothing$  máximo para la primera escotadura.

## Descripción técnica

Profundidad máxima de corte $t_{m\acute{a}x.}$	28 mm
$\varnothing$ mínimo 1.ª escotadura $D_1$	150 mm
Serie	Eco
$\varnothing$ máximo 1.ª escotadura $D_2$	250 mm

## Hoja de datos

Plaquita de corte adecuada	N.º 273656 – 273749
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Ancho de tronzado w	4 mm
Tipo de producto	Soporte para plaquitas