


**Garant****Soporte para plaquitas cóncavo Vario plus eco para ranurado frontal, izquierda, Intervalo de Ø escotadura D1 / D2: 90/130mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	274523 90/130
GTIN	4067263962410
Clase de artículo	21U

## Descripción

**Ejecución:**

Estabilidad optimizada del sistema gracias a la sujeción de múltiples tornillos y fijación precisa.

**Idóneo para:**

Soporte de apriete n.º 274500 – 274503, 274530, 274531.

**Atención:**

Sin tornillos de montaje (incluidos en el volumen de suministro de los soportes de apriete).

**Nota:**

$D_1 = \varnothing$  mínimo para la primera escotadura /  $D_2 = \varnothing$  máximo para la primera escotadura.

## Descripción técnica

Profundidad máxima de corte $t_{\text{máx.}}$	28 mm
Serie	Eco
Ø mínimo 1.ª escotadura $D_1$	90 mm
Ø máximo 1.ª escotadura $D_2$	130 mm

## Hoja de datos

Plaquita de corte adecuada	N.º 273656 – 273749
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Ancho de tronzado w	4 mm
Tipo de producto	Soporte para plaquitas