



## Lijadora de banda de batería, Tipo: M12FBFL10



### Datos de pedido

Número de pedido	077717 M12FBFL10
GTIN	4058546412432
Clase de artículo	03L

### Descripción

#### Ejecución:

Lijadora de banda de batería extremadamente ligera (solo 1,0 kg o 1,1 kg con una batería de 2 Ah) para trabajar sin cansarse.

- **Dos modos de velocidad + controlador de velocidad variable.**
- **Marcha atrás: permite al usuario seleccionar la orientación de la banda para controlar la dirección de las chispas/virutas.**
- **Ajuste del cabezal en 360° sin herramientas.**
- **Operación con una sola mano: permite trabajar en áreas estrechas y es ideal para trabajos aéreos.**

#### Suministro:

Sin batería ni cargador.

#### Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados a partir del 073814.

### Descripción técnica

Vibraciones máximas según EN	2,16 m/s <sup>2</sup>
Cantidad de baterías contenidas	0
Anchura cinta abrasiva	10 mm
Tipo batería	Ion de litio
Tensión de batería	12 V

Suministro de energía	a batería
Velocidad de cinta	0 - 1110 m/min
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 12 V
Denominación del fabricante	M12 FBFL10
Peso	1 kg
Intervalo de revoluciones	0 - 14500 min <sup>-1</sup>
Cinta abrasiva longitud	330
Tipo de producto	Lijadora de banda