



Lijadora de banda de batería, Tipo: M12FBFL13



Datos de pedido

Número de pedido	077717 M12FBFL13
GTIN	4058546412456
Clase de artículo	03L

Descripción

Ejecución:

Lijadora de banda de batería extremadamente ligera (solo 1,0 kg o 1,1 kg con una batería de 2 Ah) para trabajar sin cansarse.

- **Dos modos de velocidad + controlador de velocidad variable.**
- **Marcha atrás: permite al usuario seleccionar la orientación de la banda para controlar la dirección de las chispas/virutas.**
- **Ajuste del cabezal en 360° sin herramientas.**
- **Operación con una sola mano: permite trabajar en áreas estrechas y es ideal para trabajos aéreos.**

Suministro:

Sin batería ni cargador.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados a partir del 073814.

Descripción técnica

Velocidad de cinta	0 - 1105 m/min
Suministro de energía	a batería
Cantidad de baterías contenidas	0
Anchura cinta abrasiva	13 mm
Tipo batería	Ion de litio

Vibraciones máximas según EN	1,69 m/s ²
Tensión de batería	12 V
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 12 V
Denominación del fabricante	M12 FBFL13
Intervalo de revoluciones	0 - 14500
Peso	1,1 kg
Cinta abrasiva longitud	457
Tipo de producto	Lijadora de banda