

ejendals

Par de guantes protectores de soldador Tegera® 19, Talla de los guantes: 10



Datos de pedido

Número de pedido	094121 10
GTIN	7392626001992
Clase de artículo	04R

Descripción

Ejecución:

Tegera® 19. Guante de soldador polivalente de piel de vacuno de grano partido. Muy robusto y resistente. Con muñequera elástica para un mejor ajuste. Con forro resistente al calor de contacto hasta 100 °C.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Quality Dress	TEGERA 19
Talla de guante	10
Característica de los guantes	Resistencia a las llamas nivel 4
Aplicación	reutilizable
Longitud	320 - 365 mm
Material de base	Piel de vacuno de grano partido
Variante de recubrimiento	Sin recubrimiento

Contenido	1
Material	Piel de vacuno de grano partido
Intervalo de aplicación	Heavy Duty
Intervalo de aplicación	Universal
Calor por contacto hasta	100 °C
EN 388	3143X
EN 407	41314X
EN 12477	Tipo A
Procedimiento de soldadura	MIG/MAG
Norma	EN 407
Tipo de producto	Guantes de soldador