

## ejendals

### Par de guantes protectores de soldador Tegera® 19, Talla de los guantes: 9



#### Datos de pedido

Número de pedido	094121 9
GTIN	7340118300962
Clase de artículo	04R

#### Descripción

##### Ejecución:

**Tegera® 19.** Guante de soldador polivalente de piel de vacuno de grano partido. Muy robusto y resistente. Con muñequera elástica para un mejor ajuste. Con forro resistente al calor de contacto hasta 100 °C.

##### Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

#### Descripción técnica

Quality Dress	TEGERA 19
Talla de guante	9
Característica de los guantes	Resistencia a las llamas nivel 4
Aplicación	reutilizable
Longitud	320 - 365 mm
Material de base	Piel de vacuno de grano partido
Variante de recubrimiento	Sin recubrimiento

Contenido	1
Material	Piel de vacuno de grano partido
Intervalo de aplicación	Heavy Duty
Intervalo de aplicación	Universal
Calor por contacto hasta	100 °C
EN 388	3143X
EN 407	41314X
EN 12477	Tipo A
Procedimiento de soldadura	MIG/MAG
Norma	EN 407
Tipo de producto	Guantes de soldador