

ejendals

Par de guantes protectores de soldador Tegera® 130A, Talla de los guantes: 11



Datos de pedido

Número de pedido	094103 11
GTIN	7340118312422
Clase de artículo	04R

Descripción

Ejecución:

Tegera® 130A. Guante de soldador sin forro con muy buena sensación táctil y dedo índice reforzado. Las costuras contienen **hilo Kevlar®** para su uso en entornos de trabajo exigentes. Resistente al **calor de contacto hasta 100 °C.**

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Quality Dress	TEGERA 130A
Talla de guante	11
Característica de los guantes	Resistencia a las llamas nivel 4
Aplicación	reutilizable
Longitud	300 - 350 mm
Material de base	Cuero de cabra de plena flor

Variante de recubrimiento	Sin recubrimiento
Contenido	12
Material	Cuero de cabra de plena flor
Intervalo de aplicación	Heavy Duty
Calor por contacto hasta	100 °C
EN 388	3111X
EN 407	412X4X
EN 12477	Tipo B
Procedimiento de soldadura	WIG
Color	amarillo / blanco
Norma	EN 407
Tipo de producto	Guantes de soldador